



ООО "ЛАНФОР РУС"  
 195112, г.Санкт-Петербург,  
 пр.Малоохтинский, д.68  
 Тел/факс: +7 (812) 309-05-12  
 +7 (499) 703-20-73  
 +7 (343) 236-63-20  
 E-mail: zakaz@lanfor.ru  
<http://www.lan-for.ru>

**Ручные рефрактометры А. KRUSS Optronic** идеально подходят для ежедневных измерений, как в лаборатории, так и на производственной линии. В линейке ручных рефрактометров есть приборы со специальными шкалами для применения в различных областях. Некоторые модели оснащены температурной компенсацией на 20°C на диапазоне 10-40°C. Для обнуления рефрактометров используется дистиллированная вода.

Модель	Диап.изм.	Точность	Разреш.шк.	Темп.комп. Термом-р	
--------	-----------	----------	------------	---------------------	--

**Ручные рефрактометры со шкалой % Брикс и коэффициента преломления nD**

<b>HR10</b>	0-10 %Брикс	0.1 %Брикс	0.1 %Брикс	-	-
<b>HR18-01</b>	0-18 %Брикс	0.1 %Брикс	0.1 %Брикс	-	-
<b>HRN20</b>	0-20 %Брикс	0.2 %Брикс	0.2 %Брикс	-	-
<b>HRN32</b>	0-32 %Брикс	0.2 %Брикс	0.2 %Брикс	-	-
<b>HRT32</b>	0-32 %Брикс	0.2 %Брикс	0.2 %Брикс	АТС	-
<b>HRN62</b>	28-62 %Брикс	0.2 %Брикс	0.2 %Брикс	-	-
<b>HRT62</b>	28-62 %Брикс	0.2 %Брикс	0.2 %Брикс	АТС	-
<b>HRN82</b>	45-82 %Брикс	0.2 %Брикс	0.2 %Брикс	-	-
<b>HR900</b>	0-90 %Брикс	0.2 %Брикс	0.2 %Брикс	-	6-36 °C
<b>HR901</b>	1.333-1.517 nD	0.0005 nD	0.0005 nD	-	6-36 °C
<b>HR25-800</b>	0-80 %Брикс	0.5 %Брикс	0.5 %Брикс	-	-

**Ручные рефрактометры со специальными шкалами**

<b>HR92</b>	58-92 %Брикс	1 %Брикс	1 %Брикс	-	-
	38-43 °Baume	0.5 °Baume	0.5 °Baume	-	-
	12-27 % Воды	1 % Воды	1 % Воды	-	-
<b>HRH30</b>	12-30 % воды в меде	0.1 % воды в меде	0.1 % воды в меде	-	-
<b>HR27-100</b>	1.000-1.070 d20/20	0.001 d20/20	0.001 d20/20	-	-
	0-100‰ солености	1‰ солености	1‰ солености	-	-
<b>HRS16</b>	1.333-1.373 nD	0.001 nD	0.001 nD	-	-



ООО "ЛАНФОР РУС"  
 195112, г.Санкт-Петербург,  
 пр.Малоохтинский, д.68  
 Тел/факс: +7 (812) 309-05-12  
 +7 (499) 703-20-73  
 +7 (343) 236-63-20  
 E-mail: zakaz@lanfor.ru  
<http://www.lan-for.ru>

	0-160‰ солености	2‰ солености	2‰ солености		
<b>HR146</b>	1.3330-1.3834 nD	0.001 nD	0.001 nD	-	-
	0-28‰ солености	0.2‰ солен.	0.1‰ солен.		
<b>HRM18</b>	белок в крови:	0.2 г/100 мл	0.2 г/100 мл	-	-
	0-12 г/100 мл	0.0005 nD	0.0005 nD		
	1.333-1.360 nD	0.002 UG	0.002 UG		
	плотность мочи:1.000-1.050 UG				
<b>HRMT18</b>	белок в крови:	0.2 г/100 мл	0.2 г/100 мл	ATC	-
	0-12 г/100 мл	0.0005 nD	0.0005 nD		
	1.333-1.360 nD	0.002 UG	0.002 UG		
	плотность мочи:1.000-1.050 UG				
<b>HRKFZ1</b>	Антифриз 0...-50°C	Этиленгл/пропиленгл. 5°C	Этиленгл/пропилен - гл. 5°C		-
	Электролит 1.10-1.30 г/см3	Электролит 0.01 г/см3	Электролит 0.01 г/см3		